


celle, armadi e banchi
per il controllo della fermentazione della biga
provers, cabinets and benches
sponge fermentation

FERMABIGA
SPONGE CONDITIONING



POLIN[®]
gruppo



POLIN


celle, armadi e banchi
per il controllo della fermentazione della biga
provers, cabinets and benches for controlling
sponge fermentation

FERMABIGA

Sponge Conditioning

Disponibile in versione cella, armadio e banco con un'ampia gamma di modelli. Per la loro costruzione sono stati scelti ed impiegati particolari accorgimenti ergonomici, materiali e componenti di qualità in grado di esaltare affidabilità e sicurezza.

Provers, cabinets and benches for controlling sponge fermentation. Available in prover, cabinet and bench versions and a wide range of models. Special comfort and handiness in design and manufacture. High quality materials and components that emphasize reliability and safety.




I condotti dell'aria, presenti all'interno della cella, sono realizzati in acciaio inox.

Air ducts, located inside the prover, are made of stainless steel.



Scivolo di accesso realizzato in acciaio inox. Non sporge dalla porta e l'inclinazione "dolce" facilita la salita del carrello.

The access ramp is made of stainless steel. It does not extend out from the door and has a "low" slope that makes it easy to insert racks.



Funzionamento per cicli automatici a 3 fasi da completarsi in 12-24-48-72 ore.
Operation using 3-phase automatic cycles terminated in 12 - 24 - 48 - 72 hours.



Funzionamento manuale per un utilizzo come normale cella di conservazione o come cella calda.
Manual operation for use as a normal preserving cabinet or prover.



Sul display del pannello di controllo viene visualizzata la tipologia dei vari allarmi.
Types of alarms are shown on the control panel display.


Le guarnizioni magnetizzate, posizionate su tutto il perimetro delle porte e dei portelloni, assicurano una elevata tenuta alle perdite d'aria ed infiltrazioni.

Magnetized seals positioned on the perimeter of all doors and openings guarantee excellent seal against air leakage and infiltration.



Gli angoli interni di armadi e banchi sono stondati per facilitare la pulizia del pavimento.

Inner corners of cabinets and benches are rounded to facilitate cleaning.




Le cremagliere, realizzate in acciaio inox, sono facilmente smontabili per facilitare una rapida pulizia.

Hinges, made of stainless steel, are easily dismantled for quick cleaning.



Facilità di presa grazie alla maniglia, realizzata con accortezza ergonomica, integrata nella struttura della porta e distribuita per tutta la sua altezza.

A comfortable and form-fitting handle is easy to grip and is incorporated along the entire height of the door structure.



Una protezione realizzata interamente in acciaio inox, salvaguarda l'evaporatore da urti accidentali.

A stainless steel guard protects the evaporator from accidental blows.



L'inserimento dei cesti all'interno è reso semplice dai ripiani estraibili.

Pull-out shelves make it easy to insert baskets into the cabinet.




Il profilo del top in acciaio inox è opportunamente stondato per garantire il massimo della sicurezza.

Stainless steel top sections are properly rounded to guarantee maximum safety.



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS


CELLE FERMABIGA mod. 1 e 2 porte - SPONGE CONDITIONING PROVERS 1 and 2 doors models



TIPO TYPE	Dimensioni esterne Outside dimensions (mm)			Dim. interne utili Net inside dim. (mm)			Temperatura di funzionamento Operating temperature °C	Porte Doors N°	Bigia stivata Stored sponge kg	Potenza elettrica Electric power kW	Tensione di alimentazione Supply voltage
	A	B	H	A1	B1	A2					
2/4871	930	1320	2360	770	1140	770	+5 / +30	1	180-200	1,2	230 V/1~/50 Hz
3/4871	1100	1800	2460	800	1610	800	+5 / +30	1	270-300	1,6	400 V/3~N/50 Hz
4/4871	1700	1250	2460	1500	1050	750	+5 / +30	2	360-400	1,6	400 V/3~N/50 Hz
6/4871	2100	1800	2550	1800	1610	800	+5 / +30	2	540-600	2,4	400 V/3~N/50 Hz
8/4871	2100	2300	2550	1800	2110	800	+5 / +30	2	720-800	3,2	400 V/3~N/50 Hz
10/4871	2100	2800	2550	1800	2610	800	+5 / +30	2	900-1000	4,9	400 V/3~N/50 Hz


(*) Potenza resa a 0°C/+55°C Power at 0°C/+55°C

ARMADI FERMABIGA mod. 1 e 2 porte - SPONGE CONDITIONING CABINETS 1 and 2 doors models



TIPO TYPE	Temperatura di funzionamento Operating temperature °C	Marne Bins N°	Bigia stivata Stored sponge kg	Pot. elettrica Electric power kW	Peso Weight kg	Tensione di alimentazione Supply voltage
F.B. 1 PORTA -1 DOOR	+5 / +30	4	100-120	0,60	140	230 V/1~/50 Hz
F.B. 2 PORTE -2 DOORS	+5 / +30	8	200-240	0,81	210	230 V/1~/50 Hz

BANCHI FERMABIGA mod. 3 e 4 porte - SPONGE CONDITIONING BENCHES 3 and 4 doors models



TIPO TYPE	Larghezza Width (mm) L	Temperatura di funzionamento Operating temperature °C	Marne Bins N°	Bigia stivata Stored sponge kg	Pot. elettrica Electric power kW	Peso Weight kg	Tensione di alimentazione Supply voltage
F.B. 3 PORTE -3 DOORS	2132	+5 / +30	6	150	0,92	172	230 V/1~/50 Hz
F.B. 4 PORTE -4 DOORS	2660	+5 / +30	8	200	0,92	207	230 V/1~/50 Hz

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi, quindi soggetti a variazione senza obbligo di preavviso. Images, dimensions and technical data are not binding and are subject to change without notice.

